Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CP 6680.000

Premium-Panel

Estado: 21-06-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6680.000 - Premium-Panel Acero inoxidable

Premium-Panel de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), resistente a limpieza a alta presión.

Características

Referencia	CP 6680.000
Ejecución	con caja para teclado
Ventajas	Resistente a la limpieza a alta presión: La junta se encuentra entre dos superficies y se comprime de forma óptima mediante el atornillado. Apto para salas blancas: Atornillado para las elevadas exigencias en el sector de la alimentación. Tornillos hexagonales interiores con tapones de plástico o exteriores.
Datos técnicos	La caja para teclado es adecuada para el panel de montaje An.xAl.: 482,6 mm (19") x 177 mm (4 UA)
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Pulimentada, grano 400
Dimensiones	Anchura: 530 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66 IP X9
Adecuado para conexión de brazo soporte	arriba
Cleanroom class	Clase de pureza del aire 1 según DIN EN ISO 14 644-1
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)

Características

Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	16.62
Peso bruto	17.5
Código arancelario	94039910
EAN	4028177305663
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505