

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.330

Placas de montaje parcial, para colgar

Estado: 23-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.330 - Placas de montaje parcial, para colgar para TP, TS, VX SE

Para montarse en la parte superior y central en los carriles del sistema para equipamiento interior.

Características

Referencia	TP 6730.330
Descripción producto	Para un sencillo montaje a tornillos de fijación premontados.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	Parte superior y central en los carriles del sistema para montaje interior Parte inferior a chasis de sistema montado en la profundidad o a estribos de montaje Otros armarios a carriles con perforaciones en retícula de 25 mm
Observación	Posibilidad de ensamblaje mediante atornillado lateral Anchura de montaje máxima para placa de montaje parcial = anchura de pupitre menos 100 mm En TP se precisa adicionalmente el carril para montaje interior TP
Dimensiones	Anchura: 500 mm Altura: 437 mm
Adecuado para tipo de armario	TP TS VX SE CX
Adecuado para	Tipo de armario: TP TS VX SE CX
Unidad de embalaje	1 pza(s).

Características

Peso neto	4,6 kg
Peso bruto	4,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Descripción producto	TP Placas de montaje parcial, para colgar, para TS, SE, TP, CX, An.xAl. 500x437 mm