Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7030.060 Fuente de alimentación CMC III

Estado: 19-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



DK 7030.060 - Fuente de alimentación CMC III para PU, PU Compact, regleta LED, módulo Door Control

Fuente de alimentación CMC III para uso en diferentes rangos de tensión.







Características

| Referencia | DK 7030.060 |
|----------------------------|--|
| Descripción producto | La fuente de alimentación se ha adaptado especialmente al diseño CMC III y puede colocarse en una unidad de montaje. Además del conector especial para la CMC III Unidad de Proceso / -Compact se encuentran disponibles adicionalmente dos bornes como salidas de 24 V. |
| Material | Plástico |
| Superficie | Frontal: liso Caja: estructurado |
| Color | Frontal: RAL 9005 Caja: RAL 7035 |
| Unidad de envase | Cable de conexión 24 V (c.c.) Incl.material de fijación para el montaje a superficies |
| Long. cable de conexión | 600 mm |
| Input connection | Conector C14 |
| Corriente de salida (máx.) | 2,5 A |

© Rittal 2025 2

Características

| Dimensiones | Anchura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidad: 132 mm |
|-------------------------------------|---|
| Campo de temperatura de servicio | 0 °C40 °C |
| Tensión de salida | Tensión de salida: 24 V c.c. |
| Humedad del aire (sin condensación) | 595 % |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.65 |
| Peso bruto | 0.652 |
| Código arancelario | 85043121 |
| EAN | 4028177659384 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |

Aprobaciones

| Aprobaciones | UL |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración del fabricante |
| | Declaración de conformidad |

© Rittal 2025 3