

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.233

Lector transponder

Estado: 25-01-2026 (Fuente: ittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.233 - Lector transponder para CMC III e IoT Interface

Para la gestión de accesos en puertas.

Características

Referencia	DK 7030.233
Ejecución	Lector transponder para Mifare, Legic Advand, HID, FeliCa, (Legic Prime bajo demanda)
Descripción producto	Para la gestión de accesos en puertas.
Ventajas	Posibilidad de utilizar un sistema de lectura para varias empuñaduras, siempre y cuando se encuentren conectadas al mismo sistema CMC III o al dispositivo interfaz IoT Elevada seguridad gracias al principio de los cuatro ojos
Datos técnicos	Frecuencia: 13,56 MHz Frecuencia RFID
Aplicación	A puertas VX IT Junto a puertas de salas
Funcionamiento	Conexión directa al CMC III Access Control o al módulo CMC III Door Control Indicación de estado óptico (led) y acústico (tono de alarma) Administración de permisos a través del sistema CMC III, dispositivo interfaz IoT o RiZone Abertura de la puerta mediante máximo dos códigos numéricos vinculados (principio de los cuatro ojos) Control vía CMC III de: empuñadura Confort online VX, sistema Automatic Door Opening (trampillas de ventilación), salidas de relé del CMC III
Material	Plástico
Color	RAL 9005

Características

Unidad de envase	Lector transponder Cable de conexión de 2,9 m Adaptador para puerta transparente con marco de aluminio para VX IT Transponder Mifare classic Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	A puertas VX IT Junto a puertas de salas
Transponder tags	ISO14443A - MIFARE Classic ISO14443A - MIFARE Classic EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV1 ISO14443A - MIFARE DESFire EV2 ISO14443A - MIFARE Plus S, X ISO14443A - MIFARE Smart MX ISO14443A - MIFARE Ultralight ISO14443A - MIFARE Ultralight C ISO14443A - NTAG2xx ISO18092 ECMA-340 - Sony FeliCa ISO15693 - HID iCLASS SE/SR ISO15693 - ICODE SLI ISO15693 - LEGIC Advant ISO15693 - Tag-it
Dimensiones	Anchura: 50 mm Altura: 190 mm Profundidad: 25 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.276
Peso bruto	0.28
Código arancelario	85311095
EAN	4028177936546
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad