


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 Regleta LED

Estado: 20-01-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - Regleta LED para CMC III

Para una indicación de estado de color en el interior de un rack para redes/servidores. En caso de producirse un error, la regleta de luz cambia al color predefinido.



Características

Referencia	IT 7030.950
Descripción producto	Para una indicación de estado de color en el interior de un rack para redes/servidores. En caso de producirse un error, la regleta de luz cambia al color predefinido.
Ventajas	Modo autónomo conectando la regleta LED RGB directamente a una fuente de alimentación c.c. de 24 V Fácil montaje mediante fijación magnética integrada
Funcionamiento	Activación vía CMC III Conexión a través de tres de las cuatro conexiones relé de la unidad de E/S CMC III Conexión a través del relé de alarma de la Processing Unit/Compact con cambio de color Conexión directa a la fuente de alimentación CMC III Los tres cables de conexión de la regleta led activan los tres colores básicos rojo, verde y azul. La activación de dos o tres colores simultáneamente generará los colores secundarios correspondientes. Los vínculos a las advertencias o alarmas de los sensores se realiza mediante vínculos de tarea en el sistema CMC III.
Material	Aluminio Plástico

Características

Unidad de envase	Regleta led incl. fijación magnética Cable de conexión de 0,1 m Cable de prolongación de 2,4 m con cuatro conectores preconfeccionados para la unidad de E/S CMC III
Ballast	Unidad de alimentación de amplia gama
Posibilidades de conexión	Alimentación a través de conector Interruptor de puerta Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
Elemento luminoso	Leds
Clase de protección	I (fusible)
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado
Para c.c.	1,1 A
Dimensiones	Anchura: 18 mm Altura: 1.830 mm Profundidad: 24,2 mm
Enchufes	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Tensión de servicio	24 V (c.c.)
Ejecución base de enchufe	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1
Peso bruto	1.28
Código arancelario	85311095
EAN	4028177951563
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241