

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7050.200**

**Unidad soporte con perfiles  
redondos, 3 UA**

Estado: 14-08-2025 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7050.200 - Unidad soporte con perfiles redondos, 3 UA para regletas LSA

Para regletas LSA, para alojar 15 regletas de separación de perfil LSA 2/10, en 2 perfiles redondos de 12 mm de Ø, unidad de alojamiento integrable en todos los niveles de fijación de 482,6 mm (19").

## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | DK 7050.200                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción producto | Para alojar 15 regletas de separación de perfil LSA 2/10, en 2 perfiles redondos de 12 mm de Ø. La unidad soporte puede integrarse en cualquier plano de fijación de 482,6 mm (19"). Con guía de entrada de cables posterior. |
| Material             | Laterales: placas de aluminio<br>Escuadras en pulgadas/Perfiles: perfil de aluminio extrusionado                                                                                                                              |
| Unidad de envase     | Unidad soporte con perfiles redondos como juego de montaje.                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones          | Anchura: 482,6 mm<br>Altura: 132,5 mm<br>Profundidad: 180 mm                                                                                                                                                                  |
| Unidad de embalaje   | 1 pza(s).                                                                                                                                                                                                                     |
| Peso neto            | 1.6                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso bruto           | 1.673                                                                                                                                                                                                                         |
| Código arancelario   | 76169990                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN                  | 4028177221581                                                                                                                                                                                                                 |
| ETIM 9               | EC002620                                                                                                                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0           | 27189261                                                                                                                                                                                                                      |