

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.305

Regleta de enchufes

Estado: 18-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.305 - Regleta de enchufes con amperímetro

Para medición de la absorción de corriente de los consumidores conectados, tipos de conexión: "Schuko", posibilidades variables de montaje.

Características

Referencia	DK 7240.305
Descripción producto	La regleta de enchufes con amperímetro mide la absorción de potencia de los consumidores conectados. La regleta de enchufes de 482,6 mm (19") de long. puede montarse a elección al marco de montaje de 19", al bastidor del armario o en la parte posterior del distribuidor mural. El ángulo de montaje puede montarse en cuatro posiciones diferentes y garantiza un montaje variable. Sin necesidad de accesorios de fijación adicionales puede montarse la regleta en todos los perfiles con retícula de 25 mm.
Material	Perfil de aluminio, anodizado natural, Bases de enchufes: Policarbonato
Unidad de envase	Regleta de enchufes Dos ángulos de montaje Material de fijación Con cable de conexión de 3 m (manguitos terminales)
Ejecución	Con amperímetro
Enchufes	8 x Conector C13
Dimensiones	Altura: 45 mm Profundidad: 50 mm Longitud: 482,6 mm
Long. cable de conexión	3 m
Medida de fijación	464,1 mm
Tensión de servicio	250 V AC, 50 Hz
Tensión	230 V c.a., 50 Hz
Intensidad (máx.)	10 A

Características

Posibilidades de montaje	Componentes con retícula de 25 mm Bastidor de armario Distribuidor mural TI, parte trasera, transversal (en la medida que la anchura sea suficiente) Nivel de 482,6 mm (19")
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.1
Peso bruto	1.14
Código arancelario	85366990
EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604
