Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7507.020 FlatBox

Estado: 10-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



DK 7507.020 - FlatBox

Caja con embalaje compacto. Óptimo acceso y aplicación flexible como caja mural o de pie.







Características

DK 7507.020
con marco de montaje de 19"
Rápido montaje sin herramientas
Equipamiento del sistema en el armazón abierto de 19"
Chapa de acero
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Texturizada
RAL 7035
Caja con embalaje compacto
1 pieza mural
2 soportes básicos
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables
a través de escobillas
2 laterales, con cierre
1 puerta transparente, con cierre de seguridad 3524 E, sentido de
abertura de la puerta a elegir
Elementos de unión para el montaje rápido sin herramientas
Juego de puesta a tierra para una puesta a tierra adecuada de todas
las piezas de la caja
Marco de montaje de 19"

© Rittal 2025

Características

Unidades de altura	12 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 625 mm Profundidad: 400 mm
Altura de montaje para componentes	12 UA
Capacidad de carga	Máx. 600 N
Observación Profundidad máx. de montaje: profundidad - 58 mm ha Distancia máx. entre niveles en dos niveles de 19": pro 104 mm El ángulo de abertura de la puerta es de máx. 210°	
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	24.828
Peso bruto	25.246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	100,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94032080
EAN	4028177551411
E-Number Sweden	E7238403
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante

© Rittal 2025 3