

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.735

Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 01-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7721.735 - Cajas murales EL, 3 piezas premontadas con guías perfil, variables en profundidad

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba, con elemento de cepillo abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, filtro de salida, carril de puesta tierra, soporte para fijación mural

Características

Referencia	DK 7721.735
Ejecución	Armarios murales IT premontadas con guías perfil, variables en profundidad
Descripción producto	Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
General colour	RAL 7035
Color	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase	Pieza mural con entrada de cables cerrada arriba y escobilla abajo, dos carriles de montaje verticales y guía perfil en C horizontal, para el peinado de cables Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos y filtros de salida a izquierda y derecha Guía de puesta a tierra en forma de estrella Puerta transparente de diseño 1 llave para armario de doble paletón nº 5 Soporte para fijación mural 10 mm Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos Cierre de seguridad 3524 E
Unidades de altura	21 UA

Características

Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 1.012 mm Profundidad: 573 mm
Pr. de montaje	520 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 949 mm
Profundidad parte móvil	416 mm
Profundidad de la pieza mural	135 mm
Código IK	IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)	750 N
Material básico	Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	52.25
Peso bruto	55
Código arancelario	94032080
EAN	4028177324251
E-Number Sweden	E7239961
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------