

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7827.180**

**Guías perfil de 482,6 mm (19")**

Estado: 21-06-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.180 - Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Guías perfil con ejecución en forma de U. Alternativamente están disponibles guías perfil como ángulo en L.

## Características

Referencia	DK 7827.180
Ejecución	En forma de U
Ventajas	El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
Datos técnicos	Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar EI) Taladros redondos y cuadrados laterales Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
Material	Chapa de acero, 2 mm
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura	38 UA
Observación	Con las guías perfil también pueden realizarse las medidas de fijación 21", 23" y 24" Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente. Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
Adecuado para	Tipo de armario: TS 8 CS Toptec Altura: 1.800 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	5,266 kg
Peso bruto	5,543 kg

# Características

---

Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	DK GUIA PERFIL EN U 38UA

---