


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

**Guías de entrada de cables,
variables en profundidad**

Estado: 10-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Guías de entrada de cables, variables en profundidad para TS, TE

Para TS y marcos de montaje de 19", permite la adaptación flexible de su longitud en la distancia de fijación entre los dos marcos de montaje de 19".



Características

Referencia	DK 7858.160
Descripción producto	Puede utilizarse para TS y entre las guías perfil del TS IT en la profundidad del armario.
Aplicación	<p>Para el guiado de cables al bastidor del armario y la tracción de los cables introducidos. Estos pueden fijarse a la guía de entrada de cables mediante bridas o velcro.</p> <p>Las guías de entrada de cables pueden insertarse directamente en la parte posterior, en transversal a un nivel de montaje de 19" o bien en la profundidad del armario entre dos marcos de montaje. Una fijación atornillada adicional asegura la unidad.</p> <p>La versión de la guía variable en profundidad permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".</p>
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. accesorios de fijación
Distancia niveles	325 - 575 mm
Observación	Medida de fijación + 152 mm = Distancia nivel de 19"
Unidad de embalaje	4 pza(s).

Características

Peso neto	1
Peso bruto	1.104
Código arancelario	73269098
EAN	4028177436107
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604