Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TE 7888.390 Rack para redes TE 8000

Estado: 24-07-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



TE 7888.390 - Rack para redes TE 8000

Rack TI TE 8000 con puerta transparente preparado para un equipamiento interior individual.

Características

Referencia	TE 7888.390	
Ejecución	con laterales	
Ventajas	Sin estructura Óptima accesibilidad Fácil montaje Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha	
Material	Chapa de acero Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm	
Superficie	Marco de montaje: imprimación por inmersión Piezas planas: texturizadas	
General colour	RAL 7035	
Color	RAL 7035	
Unidad de envase	Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrá variable en profundidad Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130°, asa de diseño y cierre de seguridad 3524 E Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos) Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional 4 pies de nivelación, M10 (adjuntos) 4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos) Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E	
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 600 mm Profundidad: 600 mm	

© Rittal 2025

Características

Unidades de altura	11 UA
Unidades de altura	11 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás	30 mm / 30 mm /
Distancia de niveles (estado de entrega)	495 mm
Capacidad de carga	4.000 N
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	35
Peso bruto	36.06
EAN	4028177801387
E-Number Sweden	E7239994
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad	

© Rittal 2025 3