


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.823

PDU UK, ejecución metered

Estado: 23-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.823 - PDU UK, ejecución metered

La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).



Características

| | |
|--------------------------|---|
| Referencia | DK 7979.823 |
| Ejecución | Ejecución 19" Metered UK |
| Descripción producto | Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía. |
| Ventajas | Juego de montaje sin herramientas para VX IT Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo |
| Datos técnicos | Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco) Disyuntor magnetotérmico compacto (16 A - tipo Carling) |
| Modificación de producto | Cantidad mínima de pedido 5 unidades |
| Material | Perfil de aluminio, anodizado negro Puntos de conexión: plástico |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |

Características

| | |
|-------------------------------------|---|
| Opciones | Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores |
| Dimensiones | Anchura: 44 mm Profundidad: 70 mm Longitud: 1.695 mm |
| Nº bases de enchufe y tipo | 16 x BS 1363 / 4 x C19 |
| Enchufes | 16 x BS 1363 4 x C 19 |
| Intensidad (máx.) | 32 A |
| Potencia | 7,4 kW |
| Alimentaciones | Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~ |
| Long. cable de conexión | 3 m |
| Tipo de conexión (eléctrica) | CEE |
| Directivas | Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG |
| Normas | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Campo de temperatura de servicio | 5 °C...50 °C |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...95 % |
| Campo de temperatura de almacenaje | -25 °C...70 °C |
| Adecuado para | Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 2.000 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |

Características

| | |
|----------------------|---|
| Código arancelario | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Descripción producto | DK PDU UK metered, distribución de corriente básica compacta incl. medición de la energía por fase, con interfaz de red y display, An.Long.Pr.: 44 x1695 x70 mm, 16xBS 1363, 4x C19, IEC 60 320: 4x C19 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | Cyber Security Certificate Seguridad con certificado TÜV |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |