

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.226

Distribuidor de energía 24 V c.c.

Estado: 05-04-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.226 - Distribuidor de energía 24 V c.c. según especificación

Distribuidor de energía descentralizada, para alimentación de 24 V c.c.. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.

Características

Referencia	AX 7993.226
Descripción producto	Armario compacto sobre la base AX 1039.000. Robusta construcción de chapa de acero compuesta por un cuerpo de una sola pieza, canteado y soldado, con canal de protección continuo en la abertura de la puerta, dorsal con perforaciones para soportes de fijación mural. Suelo del armario con placa de entrada de cables de chapa de acero. Puerta con junta de espuma de PU expandido, listones de puerta perforados verticales a ambos lados, con conexión de puesta a tierra, bisagras atornilladas. Placa de montaje: con taladro en forma de cerradura para la puesta a tierra, con escala impresa, fijada con tuercas para soldar.
Material	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035

Características

Unidad de envase	<p>Puerta con bisagras de 180°, bisagras a derecha, montadas</p> <p>Placa entrada de cables con 2 escotaduras (An.xPr.) 112 x 36 mm, con 4 taladros de fijación de Ø 5,5 mm en el dorso respectivamente</p> <p>Placa entrada de cables con 2 taladros de Ø 16,5 mm, 2 taladros de Ø 20,5 mm, así como un taladro de Ø 25,5 mm</p> <p>4 soportes para fijación mural para una distancia a la pared de 40 mm (adjuntos sin montar)</p> <p>Placa de montaje abajo con un canal para cables horizontal 75 x 75 mm, de 420 mm de longitud, placa de montaje arriba con un canal para cables horizontal 40 x 40 mm, de 420 mm de longitud. Los canales para cables horizontales se encuentran unidos por un canal para cables vertical 25 x 40, de 175 mm de longitud</p> <p>2 carriles soporte TH35/7,5 montados en horizontal sobre la placa de montaje, carril soporte izquierdo de 107 mm de longitud, derecho de 437 mm de longitud</p> <p>Maneta de plástico 2577.010, incl. cierre VW-E1 (adjunto)</p>
Aplicación	Para centros de producción del grupo Volkswagen, excepto los situados en los EE.UU.
Observación	<p>Según el reglamento 1.09 § 1.1.2 todos los cierres instalados en máquinas deben suministrarse siempre sin llave. Sin embargo, pueden pedirse por separado las llaves necesarias para uso propio del proveedor mediante la referencia 2532.002.</p> <p>Certificación UL según certificado nº 20190301 – E76083, preparado para las clasificaciones UL 1, 12. La certificación se limita únicamente a envoltorios vacíos en el estado de la entrega, las aberturas en el envoltorio deben ser cerradas por el cliente conforme a la clasificación</p>
Grado de protección NEMA	NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Dimensiones	<p>Anchura: 600 mm</p> <p>Altura: 380 mm</p> <p>Profundidad: 210 mm</p>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	94032080