

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7993.400

Distribuidor de energía 400 V c.a.

Estado: 25-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7993.400 - Distribuidor de energía 400 V c.a. según especificación

Distribuidor de energía descentralizado, para alimentación de 400 V c.a., con bases portafusibles montadas ensayadas según DIN EN 61439. Uso según las listas de materiales específicos del proyecto de cada marca.

Características

Referencia	AX 7993.400
Descripción producto	Armario compacto sobre la base AX 1039.000. Robusta construcción de chapa de acero compuesta por un cuerpo de una sola pieza, canteado y soldado, con canal de protección continuo en la abertura de la puerta, dorsal con para soportes de fijación mural. Suelo del armario con placa de entrada de cables de chapa de acero. Puerta con junta de espuma de PU expandido, listones de puerta perforados verticales a ambos lados, con conexión de puesta a tierra, bisagras atornilladas. Placa de montaje: con taladro en forma de cerradura para la puesta a tierra, con escala impresa, fijada con tuercas para soldar.
Material	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035

Características

Unidad de envase	<p>Puerta con bisagras de 180°, bisagras a derecha, montadas</p> <p>Maneta de plástico 2577.010, incl. cierre VW-E1, montado</p> <p>Placa entrada de cables con 12 taladros de Ø 16,5 mm, 9 taladros de Ø 25,5 mm, 2 taladros de Ø 32,5 mm, así como un taladro de Ø 50,5 mm, taladros cerrados con tapones</p> <p>Placa de montaje mecanizada y equipada con el sistema de barras de 5 polos (L1 – L3, N + PE), incluyendo bornes, adaptador de conexión 9612.000 y 11 bases portafusibles 9630.005</p> <p>Caja, placa de montaje y puerta con cable de puesta a tierra precableada sobre guía neutro y conectada a tierra</p> <p>4 soportes para fijación mural para una distancia a la pared de 40 mm (adjuntos sin montar)</p>
Observación	<p>Según el reglamento 1.09 § 1.1.2 todos los cierres instalados en máquinas deben suministrarse siempre sin llave. Sin embargo, pueden pedirse por separado las llaves necesarias para uso propio del proveedor mediante la referencia 2532.002.</p>
Grado de protección NEMA	NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 56
Dimensiones	<p>Anchura: 600 mm</p> <p>Altura: 380 mm</p> <p>Profundidad: 210 mm</p>
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	94032080
