

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.034

Bastidor móvil, grande

Estado: 03-04-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.034 - Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho

Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").

Características

Referencia	VX 8619.034
Ejecución	Pantalla a ambos lados
Descripción producto	Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
Material	Chapa de acero
Superficie	Marco: galvanizado Pantalla: pintada
Color	Pantalla: RAL 7035
Unidad de envase	Incl. sistema de cierre, bisagras de 130° Material para la fijación al juego de montaje
Observación para el montaje	Según la posición de montaje se precisan chasis de sistema 23 x 64 mm
Observación	Para bloquear el bastidor móvil abierto se precisa el retenedor para bastidor móvil Para más posibilidades de equipamiento ver "Técnica en detalle"
Adecuado para	Anchura: = 800 mm Altura: ≥ 2.200 mm
Unidades de altura	44 UA
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	18,82 kg
Peso bruto	22,5 kg
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Características

Descripción producto

Bastidor móvil VX, grande, pantalla en ambos lados, para An.: 800 mm para altura mín. de armario: 2200 mm, 44 UA