

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.420

Guía de entrada de cables

Estado: 02-04-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.420 - Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Características

Referencia	VX 8619.420
Descripción producto	Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
Material	Acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Opciones de montaje VX	En ancho de armario 800 mm, en el suelo
Opciones de montaje VX SE	En ancho de armario 800 mm, en el suelo
Opciones de montaje AX	En ancho de armario 800 mm en combinación con el carril para montaje interior AX y el carril para equipamiento del suelo para AX
Opciones de montaje AX acero inoxidable	En armarios de 800 mm de ancho
Opciones de montaje del zócalo VX	En ancho de zócalo/profundidad de zócalo de 800 mm, en combinación con soporte/distanciador
Opciones de montaje del zócalo VX, acero inoxidable	En ancho de zócalo de 800 mm, en combinación con una tuerca M8
Opciones de montaje del zócalo AX	En ancho de zócalo de 800 mm
Adecuado para	Sistema de zócalo AX Sistema de zócalo VX Sistema de zócalo VX, acero inoxidable
Dimensiones	Longitud: 754 mm

Características

Adecuado para	Tipo de armario: VX VX SE AX Parte inferior de pupitre CX Pupitre compacto CX Anchura: = 800 mm
Adecuado para anchura	800 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3,8 kg
Peso bruto	4,061 kg
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Descripción producto	Guía de entrada de cables VX, perfil angular, para An.: 800 mm