

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.120

Puertas parciales

Estado: 04-05-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.120 - Puertas parciales para TS

Bisagras a elección a derecha o izquierda.



Características

Referencia	TS 8801.120
Descripción producto	Adecuado para armarios TS en sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (alt. 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor SZ 2305.000. Cierre de doble paletón de serie, intercambiable por bombines de cierre, ejecución F y a partir de una altura de 600 mm por la empuñadura Confort.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Perfil de separación Bisagras Piezas de cierre Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 200 mm

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 54 con armario completo
---	----------------------------

Unidad de embalaje	1 pza(s).
--------------------	-----------

Peso neto	3.894
-----------	-------

Peso bruto	4.094
------------	-------

Código arancelario	94039910
--------------------	----------

EAN	4028177250666
-----	---------------

ETIM 9	EC000747
--------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
