

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.790

## Sistemas de ensamblaje TS 8

Estado: 16-12-2025 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.790 - Sistemas de ensamblaje TS 8 con puerta transparente y puerta dorsal

Armarios ensamblables TS 8 con puertas transparentes con marco de aluminio y cristal de seguridad monocapa .

## Características

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                             | TS 8806.790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material                               | Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm<br>Techo: chapa de acero, 1,5 mm<br>Puerta transparente de aluminio con cristal de seguridad monocapa de 3 mm<br>Puerta dorsal: chapa de acero, 2,0 mm<br>Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm                                                                                           |
| Superficie                             | Armazón de armario: imprimación por inmersión<br>Techo, y puerta dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada<br>Chapas de entrada de cables: galvanizadas<br>Puerta: texturizada                                                                                                                         |
| Color                                  | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unidad de envase                       | Armazón del armario<br>Chapa de techo<br>Chapas de entrada de cables<br>Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180°<br>Puerta dorsal, bisagras de 130°<br>Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E<br>2 estribos de montaje montados en la prof. del armario |
| Dimensiones                            | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Material básico                        | Aluminio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Características

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).     |
| Peso neto          | 89            |
| Peso bruto         | 94            |
| EAN                | 4028177698345 |
| ECLASS 8.0         | 27180101      |

# Aprobaciones

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Aprobaciones | Bureau Veritas<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------------------------------|