

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.412

Unidad monitor-teclado

Estado: 08-02-2026 (Fuente: ittal.com/cl-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 9055.412 - Unidad monitor-teclado con pantalla TFT de 17" y conector VGA/DVI

Módulo de 1 UA con pantalla TFT de 17", configuración del teclado inglés o alemán, con guías telescopicas.



Características

Referencia	DK 9055.412
Ventajas	Conexión de video analógica y digital Los cables son conducidos de forma segura en una guía. Cierre frontal Sencillo montaje por una sola persona.
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Unidad monitor-teclado, 1 UA Cable VGA Cable DVI Cable USB Cable de alimentación Schuko con pantalla TFT de 17" y conector VGA/DVI 2 cables PS/2 Teclado con touchpad integrado
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Absorción máx. de potencia con unidad del monitor cerrada	1 W
Absorción máx. de potencia en servicio	32 W

Características

Interfaces	VGA (D-SUB HD 15 pines) DVI 1 x USB PS/2
Conector (tipo)	Conector C14
Diseño	Inglés EE.UU.
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Profundidad: 680 mm
Campo de temperatura de servicio	5 °C...45 °C
Dimensiones de montaje	Prof. de montaje (mín.): 680 mm Prof. de montaje (máx.): 850 mm
Características del display	Diagonal: 432 mm (17") Formato: 4 : 3 Contraste: Relación de contraste aprox. 1000:1 Brillo display: 350 cd/m ² Resolución display: 1280 x 1024 pixels Número de colores: 16.700.000
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	15.5
Peso bruto	16.5
Código arancelario	85286200
EAN	4028177638402
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------