

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.930 Adaptador OM

Estado: 11-04-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.930 - Adaptador OM con salida de cables montaje a presión



Características

Referencia	SV 9340.930
Ejecución	con salida de cables montaje a presión
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 7035
Unidad de envase	Conector con posibilidad de conexión para 3 contactos principales (1,5 - 4 mm ²).
Intensidad máx.	25 A
Tensión de servicio	690 V, 3~
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo carril soporte	Marcode soporte, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
N° de polos	3 polos
Connector outlet	Conector con posibilidad de conexión para 3 contactos principales (1,5 - 4 mm ²).
Dimensiones	Anchura: 55 mm Altura: 208 mm
Conexión de conductores redondos	1,5 - 4 mm ²

Características

Carriles soporte nº/al.	2 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)	55 mm x 170 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,3 kg
Peso bruto	0,332 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0,025
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Descripción producto	SV ADAPTADOR 25A,690V,1,5-4QMM 55x208MM,TRAGRAHMEN 1,TS55B,TS55B-V

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK