

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.530

Módulo para barras colectoras

Estado: 06-02-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.530 - Módulo para barras colectoras para componentes fusibles

Para el montaje de bases portafusibles y seccionadores bajo carga NH.

Características

Referencia	SV 9666.530
Descripción producto	Para el montaje de bases portafusibles E18, E27, E33 y D-Switch, así como seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 000 y t. 00 (3 polos, distancia entre centros de barras 60 mm).
Material	Cubierta: Poliestireno Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 500 mm Altura: 300 mm
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Adecuados para referencia	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
Adecuado para barras colectoras	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.6
Peso bruto	1.04
Código arancelario	85369095

Características

EAN 4028177676411

ETIM 9 EC001896

ECLASS 8.0 27400610

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---