Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SV 9676.819 Tornillo M10

Estado: 15-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



SV 9676.819 - Tornillo M10

Para la fijación del terminal de conexión directa, de la placa de conexión, de la garra de fijación o del juego de conexión a sistemas de pletinas planas

Características

| Referencia | SV 9676.819 |
|----------------------|--|
| Descripción producto | Para la fijación de la garra de fijación o de los componentes de conexión a un sistema de pletinas planas. |
| Material | Acero inoxidable |
| Dimensiones | Rosca: M10 Long. de la rosca: 190 mm |
| Unidad de embalaje | 8 pza(s). |
| Peso neto | 1 |
| Peso bruto | 1.032 |
| Código arancelario | 73181900 |
| EAN | 4028177626324 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| | |

© Rittal 2025