
#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9677.500 Soporte de barras (185 mm)

Estado: 16-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



## SV 9677.500 - Soporte de barras (185 mm)

Para pletinas flexibles 40/60/80/100/120 x 10 mm

#### Características

Referencia	SV 9677.500
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incluye elementos de fijación para cubierta de protección contra contactos (bandeja de base)
N° de polos	3 polos 185 mm
Adecuado para barras colectoras	40 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10
N° de polos	3 polos
Tensión de servicio	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	1.72
Peso bruto	1.92
Código arancelario	85469010
EAN	4028177705326
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3