

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.181

Puerta parcial

Estado: 14-02-2026 (Fuente: [rittal.com/cl-es](http://rittal.com/cl-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9682.181 - Puerta parcial para VX

Bisagras a elección a derecha o izquierda.

## Características

|   |  |
|---|--|
| Referencia                              | SV 9682.181  |
| Descripción producto                    | Adecuado para armarios VX en caso de sustitución de la puerta o el dorsal. Las puertas parciales pueden combinarse entre si. En la parte superior e inferior respectivamente se precisará una placa de cierre. La puerta puede opcionalmente tener bisagras a derecha o izquierda. En puertas sin ventana (altura 600 – 1000 mm) puede instalarse el marco para monitor 2305.000. Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre, ejecución A. |
| Material                                | Chapa de acero, 2 mm   |
| Superficie                              | Pintura estructurada   |
| Color                                   | RAL 7035   |
| Unidad de envase                        | Puerta parcial<br>Perfil de separación<br>Bisagras<br>Piezas de cierre<br>Incl. material de fijación   |
| Observación                             | Ángulo de abertura de las puertas parciales máx. 130°  |
| Cierre                                  | Nº de cierres: 1   |
| Dimensiones                             | Anchura: 800 mm<br>Altura: 150 mm  |
| Adecuado para                           | Anchura: = 800 mm  |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 54  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).  |
| Peso neto                               | 3.15   |
| Peso bruto                              | 3.78   |

## Características

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 14,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario             | 94039910   |
| EAN                            | 4028177928817  |
| ETIM 9                         | EC000747   |
| ECLASS 8.0                     | 27182204   |

---

## Aprobaciones

---

|               |   |
|---------------|---|
| Aprobaciones  | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
| Explicaciones | Declaración de conformidad UK   |

---