

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.300

Soporte de barras

Estado: 30-05-2026 (Fuente: rittal.com/cl-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.300 - Soporte de barras Conductor N

Para el montaje de conductores neutros monofásicos o conductores PEN.

Características

Referencia	SV 9686.300
Descripción producto	Para el montaje de conductores neutros monofásicos o conductores PEN. La fijación del soporte de barras se realiza al perfil del armario.
Material	Poliamida Comportamiento frente al fuego según UL 94-HB
Color	Semejante RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	0,39 kg
Peso bruto	0,421 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV Soporte de barras, E-Cu 1-4x50x10 mm

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad UK
---------------	-------------------------------