Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9781.686 CS Toptec, ensamblable

Estado: 15-12-2025 (Fuente: rittal.com/cl-es)



CS 9781.686 - CS Toptec, ensamblable

Armario ensamblable para exteriores de doble pared con zócalo de 100 mm, puerta, dorsal y tejadillo de protección ensamblable. La totalidad del bastidor del armario se encuentra disponible para un equipamiento interior eficiente y flexible.







Características

| | 00.0704.606 |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Referencia | CS 9781.686 |
| Ejecución | para ensamblaje |
| | Sin escotadura |
| Material | Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| | Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3 |
| | Tejadillo: Aluminio |
| Superficie | Texturizada |
| | Poliéster resistente a rayos UV |
| Color | RAL 7035 |
| | |

© Rittal 2025 2

Características

| Unidad de envase | Armario ensamblable para exteriores de doble pared Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Dorsal Tejadillo Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 1.800 mm Profundidad: 600 mm | |
| Dimensiones | Altura total: 1.945 mm Altura tejadillo: 45 mm Altura zócalo: 100 mm | |
| Número puertas | 1 | |
| Cierre | Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: BJ20027 | |
| Placa de entrada de cables | Tamaño: 2 Cantidad: 2 | |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 | |
| Grado de protección NEMA | NEMA 3R NEMA 12 | |
| Código IK | IK10 | |
| Observación | Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior) Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable | |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). | |
| Peso neto | 60 | |
| Peso bruto | 70 | |

© Rittal 2025

Características

| EAN | 4028177986107 |
|------------|---------------|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad

© Rittal 2025