



# CS 9791.045 - Armario mural para exteriores

Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.



## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | CS 9791.045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción producto | Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.                                                                                                                                                                                            |
| Material             | Armario y placa de montaje: aluminio AlMg3<br>Puerta armario interior: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Superficie           | Caja: texturizada, poliéster puro resistente a UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Color                | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unidad de envase     | Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados<br>Caja interior con placa de montaje, placa entrada de cables y cierre de seguridad<br>Ángulo de montaje para termostato de la temperatura interior del armario o higrostató<br>Armario exterior con cubierta de diseño y cierre de seguridad 3524 E<br>2 guías de perfil en C en el dorsal<br>2 cierres de seguridad |

# Características

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones                                 | Anchura: 630 mm<br>Altura: 780 mm<br>Profundidad: 380 mm                      |
| Dimensiones interiores                      | Anchura interior: 560 mm<br>Altura interior: 560 mm<br>Prof. interior: 308 mm |
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 550 mm x 550 mm                                                               |
| Armario interior                            | Anchura: 580 mm<br>Altura: 580 mm<br>Profundidad: 333 mm                      |
| Cierre                                      | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 2                               |
| Grado de protección IP según IEC<br>60 529  | IP 55                                                                         |
| Observación                                 | Plazo de entrega bajo demanda                                                 |
| Material básico                             | Aluminio                                                                      |
| Unidad de embalaje                          | 1 pza(s).                                                                     |
| Peso neto                                   | 22,254 kg                                                                     |
| Peso bruto                                  | 23,425 kg                                                                     |
| Código arancelario                          | 94032080                                                                      |
| ETIM 9                                      | EC000261                                                                      |
| ECLASS 8.0                                  | 27180101                                                                      |
| Descripción producto                        | CS ARMARIO MURAL EXTERIOR 630x780x380 ALU                                     |

# Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |
|---------------|-------------------------------------------------------------|