Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1019.500 紧装式控制机柜 AE

状态: 2025-11-29 (来源: rittal.com/cn-zh)



AE 1019.500 - 紧装式控制机柜 AE 不锈钢

AE 不锈钢紧凑型箱体,包括安装板。

特征

型号	AE 1019.500
材料	箱体:不锈钢
	门:不锈钢,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板:钢板
	女表似.ww 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
	小阪政 1.4404 (AISI 310L)
表面	箱体和门: 拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
	安装板:镀锌
供货范围	带门的箱体
	安装板
	锁: 3 mm 双齿
	三点式锁具系统
防护等级 NEMA	NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 1,000 mm
	高度: 1,200 mm
	深度: 300 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	940 mm x 1,155 mm
门数	2

© Rittal 2025 2

特征

锁	锁具规格: 三点式锁具系统
	锁具数量: 1
	锁芯: 3 mm 双齿
	Material lock: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
基本材料	不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
包装单元	1件
净重	76.4
毛重	79.5
税率号	94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177421394
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	DNV-GL
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025