

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1019.500

紧装式控制机柜 AE

状态: 2026-6-7 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1019.500 - 紧装式控制机柜 AE 不锈钢

AE 不锈钢紧凑型箱体，包括安装板。

特征

型号	AE 1019.500
材料	箱体：不锈钢 门：不锈钢，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈 安装板：钢板 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
表面	箱体和门：拉丝，粒度 400，粗糙度 < 0.8 μm 安装板：镀锌
供货范围	带门的箱体 安装板 锁：3 mm 双齿 三点式锁具系统
防护等级 NEMA	NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 1,000 mm 高度: 1,200 mm 深度: 300 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	940 mm x 1,155 mm
门数	2

特征

锁	锁具规格: 三点式锁具系统 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿 Material lock: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
基本材料	不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
包装单元	1 件
净重	76.4 kg
毛重	79.5 kg
税率号	94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	AE1019 机柜 1000X1200X300

批准

批准	DNV UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK