

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1050.500

## 紧装式控制机柜 AE

状态: 2026-5-14 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1050.500 - 紧装式控制机柜 AE

带钢制门的箱体，安装板和底部法兰板经过喷漆。

## 特征

型号	AE 1050.500
材料	箱体：钢板 门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接门，四周封闭 封盖板在箱体底部 安装板 锁：3 mm 双齿
防护等级 NEMA	NEMA 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 500 mm 高度: 500 mm 深度: 210 mm
门材料厚度	1.75 mm
箱体材料厚度	1.38 mm
安装板材料厚度	2.5 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	449 mm x 470 mm
门数	1

## 特征

门铰链可移动	是的
锁具数量	2
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 4 数量: 1
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	15.997 kg
毛重	16.6 kg
税率号	94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	AE 紧装式控制箱 W500H500D210 7035

## 批准

批准	DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK