Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1060.500 紧装式控制机柜 AE

状态: 2025-11-18 (来源: rittal.com/cn-zh)



AE 1060.500 - 紧装式控制机柜 AE

带钢制门的箱体,安装板和底部法兰板经过喷漆。

特征

型号 	AE 1060.500
材料	箱体: 钢板
	门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门: 浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
	安装板: 镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接门,四周封闭
	封盖板在箱体底部
	安装板
	锁: 3 mm 双齿
防护等级 NEMA	NEMA 4
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 600 mm
	高度: 600 mm
	深度: 210 mm
门材料厚度	1.75 mm
箱体材料厚度	1.38 mm
安装板材料厚度	2.5 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	549 mm x 570 mm
门数	1

© Rittal 2025 2

特征

门铰链可移动	是的
锁具数量	2
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 5 数量: 1
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	20.418
毛重	22.5
税率号	94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177252103
E-Number Sweden	E3404614
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

© Rittal 2025 3

批准

批准	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4