# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1114.000 AX基本机柜,钢板

状态: 2025-11-29 (来源: rittal.com/cn-zh)



#### AX 1114.000 - AX 基本机柜,钢板

AX 紧凑型控制柜的顶板、底板和侧板都有定位孔,复刻了 VX25 大机柜上众所周知的 25 mm 系统 孔距。得益于这一独特的获得专利的系统,AX 紧凑型控制柜可用于所有扩装和改装场景。可在导轨上轻松、快速、安全地安装和改装系统组件和配件在,而无需钻孔。







#### 特征

型号	AX 1114.000
您的获益	更多的内部安装选择,得益于25mm系统孔距集成的箱体定位,搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级(UL认证) 基础配置导轨提供额外的安装平面,增加了承载力通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置
材料	箱体: 钢板 门: 钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	行。
	RAL 7035

© Rittal 2025

## 特征

供货范围	带门的箱体
	封盖板在箱体底部
	安装板
	门条
	锁: 3 mm 双齿
防护等级 NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 55
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 12
IK 编码	IK10
尺寸	宽度: 1,000 mm
	高度: 1,400 mm
	深度: 300 mm
门材料厚度	2 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
安装板材料厚度	2.5 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	945 mm x 1,375 mm
门数	2
门铰链可移动	是的
<del></del> 锁	锁具规格: 三点式锁具系统
	锁具数量: 1
	锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 6
	数量: 2
基本材料	钢板

© Rittal 2025

## 特征

包装单元	1件
净重	82.9
毛重	88.5
本型号(含包装)PCF(出厂前)	267.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号	94032080
EAN	4028177813199
E-Number Sweden	E3465157
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

批准	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
证书	防护等级
解释	制造商声明
	符合性声明
	符合性声明 UK
	PCF-declaration

© Rittal 2025 4