

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1115.000

## AX 基本机柜，钢板

状态: 2026-5-10 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1115.000 - AX 基本机柜，钢板

AX 紧凑型控制柜的顶板、底板和侧板都有定位孔，复刻了 VX25 大机柜上众所周知的 25 mm 系统孔距。得益于这一独特的获得专利的系统，AX 紧凑型控制柜可用于所有扩装和改装场景。可在导轨上轻松、快速、安全地安装和改装系统组件和配件在，而无需钻孔。



## 特征

型号	AX 1115.000
您的获益	<p>更多的内部安装选择，得益于25mm系统孔距集成的箱体定位，搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件</p> <p>通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级（UL 认证）</p> <p>基础配置导轨提供额外的安装平面，增加了承载力</p> <p>通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置</p>
材料	<p>箱体：钢板</p> <p>门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈</p>
表面	<p>箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹</p> <p>安装板：镀锌</p>
颜色	RAL 7035

# 特征

供货范围	带门的箱体 封盖板在箱体底部 安装板 门条 锁: 3 mm 双齿
防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 12
防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准	IP 55
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 类型 12
IK 编码	IK10
尺寸	宽度: 1,000 mm 高度: 1,400 mm 深度: 400 mm
门材料厚度	2 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
安装板材料厚度	2.5 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	945 mm x 1,375 mm
门数	2
门铰链可移动	是的
锁	锁具规格: 三点式锁具系统 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 6 数量: 2
基本材料	钢板

## 特征

包装单元	1 件
净重	90 kg
毛重	94.5 kg
本型号 (含包装) PCF (出厂前)	298.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明	类别B: PCF数值 (出厂前) 基于产品重量, 威图自声明
税率号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	AX 紧装式控制机柜, 尺寸: 1000x1400x400 mm, 钢板, 带安装板, 双门, 带三点锁紧系统

## 批准

批准	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
证书	防护等级
解释	制造商声明 符合性声明 符合性声明 UK PCF-declaration