


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1130.500

紧装式控制机柜 AE

状态: 2026-4-6 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1130.500 - 紧装式控制机柜 AE

带钢制门的箱体，安装板和底部法兰板经过喷漆。

特征

型号	AE 1130.500
材料	箱体：钢板 门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接门，四周封闭 封盖板在箱体底部 安装板 锁：3 mm 双齿
防护等级 NEMA	NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 55
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 1,000 mm 高度: 760 mm 深度: 300 mm
门材料厚度	2 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
安装板材料厚度	3 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	944 mm x 730 mm
门数	2

特征

锁具数量	2
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 4 数量: 2
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	51.1 kg
毛重	54.5 kg
税率号	94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	AE 紧装式控制箱 W1000H760D300 7035

批准

批准	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK