

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1280.500

紧装式控制机柜 AE

状态: 2026-1-25 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1280.500 - 紧装式控制机柜 AE

带钢制门的箱体，安装板和底部法兰板经过喷漆。

特征

型号	AE 1280.500
材料	箱体：钢板 门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板：镀锌
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接门，四周封闭 封盖板在箱体底部 安装板 锁：3 mm 双齿 三点式锁具系统
防护等级 NEMA	NEMA 4
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 1,200 mm 深度: 300 mm
门材料厚度	2 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
安装板材料厚度	3 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	740 mm x 1,155 mm

特征

门数	1
门铰链可移动	是的
锁	锁具规格: 三点式锁具系统 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
封盖板	尺寸: 5 数量: 1
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	64.125
毛重	65.125
税率号	94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)	Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN	4028177252455
E-Number Sweden	E3404626
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准

批准

Bureau Veritas

DNV-GL

Lloyds Register of Shipping

UL + C-UL (listed)

解释

符合性声明

符合性声明 UK