#### Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





## HD 1310.600

# 卫生型紧装式控制机柜,单门

状态: 2025-12-14 (来源: rittal.com/cn-zh)




#### HD 1310.600 - 卫生型紧装式控制机柜,单门

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案。顶盖向前倾斜 30°。密封件为蓝色,与食品区分开







#### 特征

型号	HD 1310.600
型式	卫生型设计箱体
Product modification	自 2020 年 6 月起,单门 HD 紧装式控制柜配备有 AX 紧装式控制柜的 新型安装板。
材料	箱体和门: 不锈钢 1.4301 (AISI 304) 安装板: 钢板
	卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L) 密封件:硅树脂,符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面	箱体和门: 拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm 安装板: 镀锌 密封件: 染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 带有插入式密封胶条的门 门铰链在右边,可换到左边 安装板

© Rittal 2025 2

#### 特征

R寸	宽度: 610 mm
	前面高度: 650 mm
	高度 后面: 769 mm
	深度: 210 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	550 mm x 575 mm
开门角度	125°
锁具数量	2
IK 编码	IK08
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 66
	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	类型 12
	UL Type 13
包装单元	1件
净重	26.03
毛重	28.45

© Rittal 2025

#### 特征

税率号	94032080
EAN	4028177567610
E-Number Sweden	E3465021
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

### 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4