# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 1434.000 塑料控制机柜AX


状态: 2025-11-28 (来源: rittal.com/cn-zh)




# AX 1434.000 - 塑料控制机柜 AX 无透明片

AX 塑料箱体是高要求应用的理想选择。 箱体内的大量固定圆顶可实现以 25 mm 孔距排列的个性化内部扩展,如使用冲孔型材和导轨。







### 特征

	AX 1434.000
型式	无透明片
材料	箱体和门:玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK
	门: 周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
	安装板: 钢板
	防火性能符合 UL 94-V0
	不含卤素
表面	箱体和门:未经后处理,塑料染色
	安装板:镀锌
颜色	与 RAL 7035 类似
供货范围	箱体带有铰接门,四周封闭,3 mm 双齿锁芯
	门铰链在右边,可换到左边
	安装板
	门的上下缘带有双重密封(作为防雨条)

© Rittal 2025 2

# 特征

说明	长期暴露于紫外线(阳光)和雨水环境时,建议使用 PUR 涂层处理
	表面,以避免外观劣化。价格及供货时间待商议。
防护等级 NEMA	NEMA 1
	NEMA 3R
	NEMA 3RX
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	类型 12
防护等级	II(1000 V 交流时)
IK 编码	IK09
尺寸	宽度: 300 mm
	高度: 400 mm
	深度: 200 mm
安装板材料厚度	2.5 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	205 mm x 325 mm
开门角度	130°
锁具数量	2
基本材料	塑料
 标准	符合 UL 746C 规定的户外等级 F1

© Rittal 2025

# 特征

安装操作说明	固定箱体中的组件时,需要内部扩展用螺栓 使用通用安装角件,便能以 25 mm 的增量幅度固定组件,例如:系 统组件架
包装单元	1件
净重	6.36
毛重	6.96
税率号	94037000
EAN	4028177006409
E-Number Sweden	E3465347
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# 批准

批准	DNV-GL Lloyds Register of Shipping
	Lioyus Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
证书	pressure load
	Negative Certificate
	表面
	防护等级
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025 4