

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1469.000

## 塑料控制机柜 AX

状态: 2026-2-13 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1469.000 - 塑料控制机柜 AX 带检视窗用透明片

带观察窗的 AX 塑料箱体是高要求应用的理想选择。箱体内的大量固定圆顶可实现以 25 mm 孔距排列的个性化内部扩展，如使用冲孔型材和导轨。



## 特征

|      |   |
|------|---|
| 型号   | AX 1469.000   |
| 型式   | 带检视窗用透明片  |
| 材料   | 箱体和门：玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK<br>门：周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈<br>安装板：钢板<br>检视窗：聚碳酸酯<br>防火性能符合 UL 94-V0<br>不含卤素 |
| 表面   | 箱体和门：未经后处理，塑料染色<br>安装板：镀锌   |
| 颜色   | 与 RAL 7035 类似   |
| 供货范围 | 机柜带有含检视窗的铰接门，四周封闭，3 mm 双齿锁芯<br>门铰链在右边，可换到左边<br>安装板<br>门的上下缘带有双重密封（作为防雨条）                        |

# 特征

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 说明                      | 长期暴露于紫外线（阳光）和雨水环境时，建议使用 PUR 涂层处理表面，以避免外观劣化。价格及供货时间待商议。        |
| 防护等级 NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12 |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 56   |
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准      | 类型 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>类型 12     |
| 防护等级                    | II (1000 V 交流时)   |
| IK 编码                   | IK09  |
| 尺寸                      | 宽度: 600 mm<br>高度: 800 mm<br>深度: 300 mm                        |
| 安装板材料厚度                 | 3 mm  |
| 安装板尺寸 (宽 x 高)           | 505 mm x 725 mm   |
| 开门角度                    | 130°  |
| 锁具数量                    | 2   |
| With viewing window     | 是的  |
| 基本材料                    | 塑料  |
| 标准                      | 符合 UL 746C 规定的户外等级 F1   |

# 特征

|                 |  |
|-----------------|--|
| 安装操作说明          | 固定箱体中的组件时，需要内部扩展用螺栓<br>使用通用安装角件，便能以 25 mm 的增量幅度固定组件，例如：系统组件架 |
| 包装单元            | 1 件  |
| 净重              | 23.44  |
| 毛重              | 24.44  |
| 税率号             | 94037000   |
| EAN             | 4028177006997  |
| E-Number Sweden | E3465358   |
| ETIM 9          | EC000261   |
| ETIM 8          | EC000261   |
| ECCLASS 8.0     | 27180101   |

# 批准

|    |   |
|----|---|
| 批准 | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| 证书 | Negative Certificate<br>表面<br>防护等级                          |
| 解释 | 符合性声明<br>符合性声明 UK   |