

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1551.500 精巧控制箱 EB

状态: 2026-5-22 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EB 1551.500 - 精巧控制箱 EB

配有材质为钢板的机柜门和安装板的壁挂式箱体。防护等级 IP 66。配备 180° 铰链。可更换锁芯，同样也可以更换为独立锁具系统。

## 特征

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 型号                       | EB 1551.500                                   |
| 材料                       | 箱体和门：钢板，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈                        |
| 表面                       | 箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹<br>安装板：镀锌                 |
| 颜色                       | RAL 7035                                      |
| 供货范围                     | 箱体配有铰接门<br>180° 铰链<br>配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁<br>安装板 |
| Protection category NEMA | NEMA 4  |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准  | IP 66   |
| IK 编码                    | IK08  |
| 尺寸                       | 宽度: 150 mm<br>高度: 150 mm<br>深度: 80 mm         |
| 安装板尺寸 (宽 x 高)            | 125 mm x 135 mm                               |
| 箱体材料厚度                   | 1.25 mm                                       |
| 门材料厚度                    | 1.25 mm                                       |
| 安装板材料厚度                  | 2 mm  |

## 特征

---

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 锁          | 锁具规格: 凸缘<br>锁具数量: 1<br>锁芯: 3 mm 双齿 |
| 基本材料       | 钢板                                 |
| 包装单元       | 1 件                                |
| 净重         | 1.312 kg                           |
| 毛重         | 1.512 kg                           |
| 税率号        | 94032080                           |
| ECLASS 8.0 | 27180101                           |
| 产品描述       | EB 精巧控制箱 W150H150D80 RAL7035       |

## 批准

---

|    |   |
|----|---|
| 批准 | Bureau Veritas<br>C-UL<br>Lloyds Register<br>UL<br>UL + C-UL (listed) |
| 解释 | 制造商声明<br>符合性声明<br>符合性声明 UK  |