

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1579.530 总线箱体 BG

状态: 2026-4-7 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1579.530 - 总线箱体 BG

壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

特征

型号	BG 1579.530
材料	箱体：钢板 门：钢板 检视窗用透明片：聚碳酸酯，4 mm
表面	箱体和门：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	带门的箱体 门上装有检视窗 安装板
Protection category NEMA	NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 65
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 800 mm 高度: 300 mm 深度: 155 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	785 mm x 275 mm
透明表明	检视窗宽度: 740 mm 检视窗高度: 190 mm 窗下缘与门下缘的距离: 42 mm
箱体材料厚度	1.38 mm
门材料厚度	1.25 mm

特征

门挡位置	下面
锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 2 锁芯: 3 mm 双齿
基本材料	钢板
包装单元	1 件
净重	12.145 kg
毛重	12.784 kg
税率号	94032080
ECLASS 8.0	27180101
产品描述	BG 总线-机箱 800x300x155 MM

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明