

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1581.100

金属封盖板

状态: 2026-3-3 (来源: rittal.com/cn-zh)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 1581.100 - 金属封盖板 采用公制敲落孔

用于电缆螺旋接头的孔，用螺丝刀简单贯穿，安装在下部的普通位置时保护等级为 IP 66。

特征

型号	SZ 1581.100
产品描述	用于电缆固定螺栓的孔，可用螺丝刀简单地击穿穿通。
材料	钢板
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	12 x M20
尺寸	宽度: 221 mm 深度: 90 mm
适用于	箱体类型: KL
封盖板	尺寸: 2
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	安装在底部规定位置时，防护等级为 IP 66
包装单元	1 件
净重	0.23 kg
毛重	0.25 kg
税率号	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
产品描述	SZ 金属平板