Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






KL 1582.000 塑料电缆盖板

状态: 2025-11-23 (来源: rittal.com/cn-zh)



KL 1582.000 - 塑料电缆盖板 带 PG 敲落孔

带有用于电缆螺旋紧固的预冲压 PG 孔。



特征

	KL 1582.000
产品描述	带有预冲压成型的 PG 孔,用于电缆固定螺栓。采用标准电缆盖板的 密封件。
材料	ABS
颜色	RAL 7035
说明	可在各箱体中获知各法兰板大小分类
公制敲落孔数量	6 2 2
数量 x PG 直径	6 x 13.5 2 x 16 2 x 21
尺寸	宽度: 220 mm 深度: 90 mm
适用于	箱体类型: KL
封盖板	尺寸: 2

© Rittal 2025 2

特征

工作温度范围	-40 °C70 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	在按照规定安装时,防护等级为 IP 55
Number knockouts	6
	2
	2
包装单元	5件
净重	0.5
毛重	0.581
税率号	73269098
EAN	4028177010901
E-Number Sweden	E3404716
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3