

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1583.010

总线箱体 BG

状态: 2026-1-10 (来源: [ittal.com/cn-zh](https://www.ittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1583.010 - 总线箱体 BG 不锈钢

总线箱体，不锈钢 1.4301 (AISI 304)，包含 180° 铰链。防护等级：IP 66。

特征

型号	BG 1583.010
材料	箱体：不锈钢 1.4301 (AISI 304) 箱盖：不锈钢 1.4301 (AISI 304)，周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 180° 铰链：锌压铸件
表面	箱体和箱盖：拉丝，粒度 240 180° 铰链：镀铬
供货范围	箱体配有箱盖 180° 铰链 (2 个) 支承轨 TH 35/7.5 含塑料插口的快换螺纹接口
Protection category NEMA	NEMA 4X
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
尺寸	宽度: 200 mm 高度: 300 mm 深度: 80 mm
箱体材料厚度	1.5 mm
门材料厚度	1.25 mm
门挡位置	右/左
支承轨数量	1
锁	锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口 锁具数量: 2

特征

基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1 件
净重	2.35
毛重	2.54
税率号	94032080
EAN	4028177010932
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明 符合性声明 UK