

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1584.000

## KX 精巧控制箱

状态: 2026-4-19 (来源: [rittal.com/cn-zh](http://rittal.com/cn-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1584.000 - KX 精巧控制箱 不锈钢

不锈钢材质的 E-Box KX 箱体具备极高的装配便捷性以及选灵活选择锁具系统。标配 180° 铰链易于接触机柜内部。



## 特征

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 型号                      | KX 1584.000   |
| 产品描述                    | KX 小型箱体、KX 精巧控制箱（不锈钢材质）提高装配便捷性以及选择锁具系统的灵活性。标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。 |
| 材料                      | 箱体：不锈钢<br>门：不锈钢，四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈<br>安装板：钢板<br>不锈钢 1.4301 (AISI 304)   |
| 表面                      | 箱体和箱盖：拉丝，粒度 180<br>安装板：镀锌   |
| 供货范围                    | 安装板<br>配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁   |
| 防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准 | IP 66   |

# 特征

|                    |   |
|--------------------|---|
| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>类型 12 |
| 尺寸                 | 宽度: 200 mm<br>高度: 300 mm<br>深度: 120 mm                    |
| 安装板尺寸 (宽 x 高)      | 175 mm x 275 mm   |
| 箱体材料厚度             | 1.25 mm   |
| 门材料厚度              | 1.25 mm   |
| 锁                  | 锁具数量: 1   |
| 基本材料               | 不锈钢 1.4301 (AISI 304)                                     |
| 包装单元               | 1 件   |
| 净重                 | 3.55 kg   |
| 毛重                 | 3.556 kg  |
| 税率号                | 84879059  |
| ETIM 9             | EC000261  |
| ETIM 8             | EC000261  |
| ECLASS 8.0         | 27180101  |
| 产品描述               | KX 精巧控制箱, 尺寸: 200x300x120 mm, 不锈钢 1.4301, 带安装板, 单门, 带有凸缘锁 |

# 批准

---

|    |   |
|----|---|
| 批准 | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
|----|---|

---

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 解释 | 符合性声明<br>PCF-declaration |
|----|--------------------------|