Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1584.000 KX精巧控制箱

状态: 2025-11-6 (来源: rittal.com/cn-zh)



KX 1584.000 - KX 精巧控制箱 不锈钢

不锈钢材质的 E-Box KX 箱体具备极高的装配便捷性以及选灵活选择锁具系统。标配 180° 铰链易于接触机柜内部。







特征

型号	KX 1584.000
产品描述	KX 小型箱体、KX 精巧控制箱(不锈钢材质)提高装配便捷性以及选择锁具系统的灵活性。标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。
材料	箱体:不锈钢门:不锈钢,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈安装板:钢板不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面	箱体和箱盖: 拉丝,粒度 180 安装板: 镀锌
供货范围	安装板 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 66

© Rittal 2025 2

特征

机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	Type 3R
	Type 3RX
	Type 4
	Type 4X
	类型 12
尺寸	宽度: 200 mm
	高度: 300 mm
	深度: 120 mm
安装板尺寸(宽 x 高)	175 mm x 275 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
门材料厚度	1.25 mm
锁	锁具数量: 1
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元	1件
净重	3.55
毛重	3.556
税率号	84879059
EAN	4028177919105
E-Number Sweden	E3465242
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3

批准

批准	Bureau Veritas
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
解释	

© Rittal 2025 4