# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# BG 1586.520 总线箱体 BG

状态: 2025-7-27 (来源: rittal.com/cn-zh)



# BG 1586.520 - 总线箱体 BG

壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

### 特征

型号	BG 1586.520
材料	箱体: 钢板
	门: 钢板
	检视窗用透明片: 聚碳酸酯, 4 mm
表面	箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层,织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	带门的箱体
	门上装有检视窗
Protection category NEMA	NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准	IP 65
IK 编码	IK08
尺寸	宽度: 500 mm
	高度: 300 mm
	深度: 80 mm
箱体材料厚度	1.25 mm
门材料厚度	1.25 mm
门挡位置	左边
支承轨数量	2
开口(数量 x Ø)	3

© Rittal 2025 2

# 特征

锁	锁具规格: 凸缘 锁具数量: 1 锁芯: 3 mm 双齿
电缆导入(数量 x 直径)	3 x M12 M20
基本材料	钢板
包装单元	1件
净重	4.74
毛重	4.94
税率号	94032080
EAN	4028177266803
ECLASS 8.0	27180101

# 批准

批准	UL + C-UL (listed)
解释	符合性声明

© Rittal 2025