Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





KX 1588.000 KX精巧控制箱

状态: 2025-11-27 (来源: rittal.com/cn-zh)



KX 1588.000 - KX 精巧控制箱 不锈钢

不锈钢材质的 E-Box KX 箱体具备极高的装配便捷性以及选灵活选择锁具系统。标配 180° 铰链易于接触机柜内部。







特征

| 型号 | KX 1588.000 |
|-------------------------|---|
| 产品描述 | KX 小型箱体、KX 精巧控制箱(不锈钢材质)提高装配便捷性以及选择锁具系统的灵活性。标准系列 180° 铰链有利于轻易接触箱体内部。 |
| 材料 | 箱体:不锈钢门:不锈钢,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈安装板:钢板不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 表面 | 箱体和箱盖: 拉丝,粒度 180 安装板: 镀锌 |
| 供货范围 | 安装板 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁 |
| 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准 | IP 65 |

© Rittal 2025 2

特征

| 机型检定符合 UL 50E 认证标准 | 类型 1 |
|--------------------|-----------------------|
| | Type 3R |
| | Type 3RX |
| | Type 4 |
| | Type 4X |
| | 类型 12 |
| 尺寸 | 宽度: 380 mm |
| | 高度: 300 mm |
| | 深度: 155 mm |
| 安装板尺寸(宽 x 高) | 365 mm x 275 mm |
| 箱体材料厚度 | 1.25 mm |
| 门材料厚度 | 1.25 mm |
| 锁 | 锁具数量: 1 |
| 基本材料 | 不锈钢 1.4301 (AISI 304) |
| 包装单元 | 1件 |
| 净重 | 6.4 |
| 毛重 | 6.5 |
| 税率号 | 84879059 |
| EAN | 4028177919143 |
| E-Number Sweden | E3465244 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| | |

© Rittal 2025 3

批准

| 批准 | Bureau Veritas |
|----|-----------------------------|
| | DNV-GL |
| | Lloyds Register of Shipping |
| | UL + C-UL (listed) |
| 解释 | |

© Rittal 2025 4