



KX 1611.100 - KX 总线箱, 钢板, 带有双齿锁芯

钢板制成的壁挂式箱体, 带盖板和检视窗。防护等级 IP 65 / NEMA 12。用于安装几乎所有产品的总线模块和传感器。



特征

型号	KX 1611.100
型式	带检视窗用透明片
材料	箱体: 钢板 箱盖: 钢板, 周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 检视窗用透明片: 聚碳酸酯, 4 mm 安装板: 钢板, 镀锌
表面	箱体和箱盖: 浸涂底漆, 外经粉末涂层, 织纹
颜色	RAL 7035
供货范围	箱体带铰接箱盖 箱盖带检视窗 安装板 配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12

特征

防护等级 IP, 符合 EN 60 529 标准 IP 65

机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 12

IK 编码 IK08

尺寸
宽度: 400 mm
高度: 300 mm
深度: 155 mm

箱盖材料厚度 1.25 mm

箱体材料厚度 1.25 mm

安装板材料厚度 2 mm

基本材料 钢板

税率号 84879059

EAN 4028177970083

ETIM 9 EC000261

ETIM 8 EC000261

ECLASS 8.0 27180101

批准

批准 C-UL