
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 1671.600 卫生型接线箱

状态: 2025-12-8 (来源: rittal.com/cn-zh)



HD 1671.600 - 卫生型接线箱

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案。箱体和盖板之间无缝隙的聚硅氧密封件。符合卫生要求的六角快速锁定装置







特征

型号	HD 1671.600
型式	卫生型设计箱体
材料	箱体和箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304), 1.5 mm 安装角:钢板,镀锌, 2.0 mm 螺旋塞不锈钢 密封件:硅树脂,符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面	箱体和箱盖: 拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm 密封件: 染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围	箱体四周封闭 箱盖 安装角(预安装) 密封件和锁定装置(附带)

© Rittal 2025 2

特征

尺寸	宽度(前面): 150 mm
	宽度(后面): 177 mm
	前面高度: 150 mm
	高度 后面: 177 mm
	深度: 120 mm
IK 编码	IK08
基本材料	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 66
	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1
	NEMA 3
	NEMA 3X
	NEMA 4
	NEMA 4X
	NEMA 12
	NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1
	类型 3
	Type 3X
	Type 4
	Type 4X
	类型 12
	UL Type 13
包装单元	1件
净重	1.906
毛重	2.06
税率号	84879090
EAN	4028177639744

© Rittal 2025 3

特征

E-Number Sweden	E3465101
ETIM 9	EC002713
ETIM 8	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

批准

 批准	UL + C-UL (listed)
10/庄	or . c or (nated)
解释	符合性声明
	符合性声明 UK

© Rittal 2025

4